

INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN CS-126

COMPOSICIÓN

Sellador de silicona neutro (oxima), reticulable en contacto con la humedad.

APLICACIÓN

Sellador con excelente resistencia a la tracción, especialmente diseñado para el pegado de espejos, mamparas de baño, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Unidades	Valores
Dureza Shore A	Shore A	30
Resistencia a la temperatura	°C	De -40 a +150
Resistencia a la tracción	N/mm ²	1,23
Alargamiento	%	447
Deformación permanente	%	25
Formación de piel	Minutos	10
Reticulación	mm por día	4
Peso específico	g/ml	1,03
Perdida de volumen	%	<5
Módulo 100%	N/mm ²	0.7

REPINTADO: Las pinturas no tienen adherencia sobre este producto.

USO Y LIMPIEZA

- Aplicar con pistolas manuales o neumáticas.
- Limpiar las manos con agua y jabón
- Temperatura de aplicación: de +5 °C a + 40 °C
- Aislamiento del producto: antes de la formación de piel.

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre 5°C y 35°C. Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml. Se presenta en color translucido.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Utilizar el producto en locales bien ventilados.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con los ojos, aclararlos bien con agua y consultar al médico.

Resistente a la luz solar (rayos ultravioleta)

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.